

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 150612/30**



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2544 150612/30 |
| GTIN | 4067263093152 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| posuw f | 0,2 - 0,4 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 130 - 280 mm/min |
| zawartość | 251232 HB7020 |
| głębokość skrawania a_p | 0,8 - 5,25 mm |
| liczba sztuk | 30 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG150612 |
| Gatunek | HB 7020 |
| Łamacz wiórów | SM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Aksesoria

SNMG 150612 Gatunek HB7020

251232 HB7020