

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/10 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 1616H10
pasująca wymienna płytki skrawająca: RC.X 1003
Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 13 mm
Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 20,3 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 100 mm
śruby mocujące: 269028 1

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	13 mm
śruby mocujące	269028 1
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.X 1003
wielk. płytki	10 mm
Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	20,3 mm
Wielkość chwytu	16 mm
śruba do płytki podporowej	269013 4
płytki podporowa	269005 11
kod ISO uchwytu	SRDCN 1616H10
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne

rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	269064
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269469
Śruby do płytki podporowej	269202
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4
śruby mocujące Typ 1	269028 1
płytki podporowa Typ 11	269005 11