

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 190616/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2544 190616/50
GTIN	4067263093206
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	1,6 - 6,75 mm
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	251238 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG190616
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

SNMG 190616 Gatunek HB7020

251238 HB7020