

Garant**SCGT 09T302, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Klasa artykułu	21G

Opis

SCGT 09T302 HB7310 promień naroża: 0,2 mm

Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	AM
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,

promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT 09T302
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia