

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna SNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 190616/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2549 190616/50
GTIN	4067263093343
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,05 - 6,75 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 260 mm/min
liczba sztuk	50
zawartość	251336 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG190616
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

SNMG 190616 Gatunek HB7020

251336 HB7020