


**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna WNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 060408/30**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2564 060408/30
GTIN	4067263093558
Klasa artykułu	GGN

## Opis techniczny

zawartość	252064 HB7020
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 280 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2 mm
posuw $f$	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG060408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Aksesoria

WNMG 060408 Gatunek HB7020

252064 HB7020