

**Garant**
**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 2525M12  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: RC.X 1204  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub> uchwytów neutralnych: 18.5 mm  
 Długość wysięgu L<sub>1</sub> uchwytów neutralnych: 20,3 mm  
 Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 150 mm  
 śruby mocujące: 269028 24

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	25 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.X 1204
śruba do płytki podporowej	269013 4
śruby mocujące	269028 24
płytki podporowa	269005 10
wielk. płytki	12 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	20,3 mm
kod ISO uchwytu	SRDCN 2525M12
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	18.5 mm
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne

rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
płytki podporowa	269063
Śruby do płytki podporowej	269202
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 24	269028 24
płytki podporowa Typ 10	269005 10
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4