


Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna WNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 060408/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2564 060408/50
GTIN	4067263093565
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 280 mm/min
liczba sztuk	50
zawartość	252064 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG060408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

WNMG 060408 Gatunek HB7020

252064 HB7020