

Garant**Płytki do przecinania wersja neutralna, HB9035, Szerokość skrawania W:
6mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273500 6
GTIN	4067263118787
Klasa artykułu	21J

Opis

Zastosowanie:

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,3 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB9035
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		