


Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna WNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 080408/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2564 080408/50
GTIN	4067263093602
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 280 mm/min
liczba sztuk	50
zawartość	252070 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG080408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

WNMG 080408 Gatunek HB7020

252070 HB7020