

Garant**SC.T 09T304, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260762 HB7020 |
| GTIN | 4045197699749 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

SC.T 09T304 HB7020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 3,25 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Łamacz wiórów | SM |
| Zastosowanie główne | P |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$ | 0,25 mm |

| | |
|---|--|
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Gatunek | HB7020 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 350 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SCMT 09T304 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |