


Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna WNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 080412/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	85 - 260 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 2,75 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	252210 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG080412
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

WNMG 080412 Gatunek HB7020

252210 HB7020