

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 160612/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2571 160612/30
GTIN	4067263093916
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
zawartość	250170 HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5,5 mm
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160612
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160612 Gatunek HB7130-2

250170 HB7130-2