

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 160608/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2571 160608/30
GTIN	4067263093893
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
zawartość	250168 HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HB7130-2

250168 HB7130-2