

HOLEX

Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, Rozmiar / liczba: 160608/30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2573 160608/30
GTIN	4067263094012
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	250204 HBT130
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 135 mm/min
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HBT130

250204 HBT130