

**Głowica do kopiowania, HB730, Ø D h10: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210360 25
GTIN	4045197543165
Klasa artykułu	21M

**Opis**

Głowica do kopiowania 25 mm długość główki l: 32 mm

długość ostrzy L<sub>2</sub>: 19 mm

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p maks.</sub> w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 7,5 mm

posuw f<sub>z</sub> przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm

**Opis techniczny**

Ø ostrzy D	25 mm
długość ostrzy L <sub>2</sub>	19 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub> w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	7,5 mm
długość główki l	32 mm
posuw f <sub>z</sub> przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm
współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub>	1,25
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub> przy obcinaniu	7,5 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub> przy wykonywaniu pełnych rowków	7,5 mm
Wielkość uchwytu	24 mm
promień naroża	12,5 mm

Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

## Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 21X5	219986 21X5
Klucze montażowe Typ 21X5	219987 21X5