

**Pętle zaciskowe, niebieskie, 8000 kg, długość użytkowa: 3 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086280 3
GTIN	2050001735744
Klasa artykułu	08Z

**Opis****Wykonanie:**

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

**Zastosowanie:**

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

**wskazówka:**

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Szerokość pasa pętli: 90 mm

Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL: 8000 kg

Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL: 6400 kg

Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°: 16000 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°: 11200 kg

Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°: 8000 kg

długość obwodu pętli: 6 m

**Opis techniczny**

długość użytkowa	3 m
długość obwodu pętli	6 m
Szerokość pasa pętli	90 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	8000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	6400 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	16000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	11200 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°	8000 kg

