

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 160612/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2571 160612/50
GTIN	4067263093923
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5,5 mm
zawartość	250170 HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160612
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

CNMG 160612 Gatunek HB7130-2

250170 HB7130-2