

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 160608/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2573 160608/50
GTIN	4067263094029
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 135 mm/min
zawartość	250204 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HBT130

250204 HBT130