

**TESA**

Cyfrowy czujnik zegarowy z Bluetooth® rozdzielczość 0,001 mm, Zakres pomiarowy: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434276 25
GTIN	7630041152579
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy o wskazaniach cyfrowych (wysokość cyfr 10 mm) i na skali, z mechanicznymi znacznikami tolerancji. Wyświetlacz/pole przycisków można obracać nawet o 270°.

Funkcja:

Położenie zerowe/preset, edycja zmierzonych wartości, przełączany kierunek zliczania, zapis wartości pomiaru, tryb gotowości, określanie tolerancji górnych i dolnych, dynamiczny pomiar min. / maks./ maks.-min., wybór wartości Ref 1 lub Ref 2 (wartość zadana i zapisana tolerancja), mnożnik, przycisk zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, eksport danych, wybór rozdzielczości (0,01 lub 0,001 mm).

Z wbudowanym Bluetooth®. IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498928, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.

Opis techniczny

Karta danych

Kalibracja	C1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
typ baterii	Baterie guzikowe
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
Przełączalny odczyt	0,00005 cal
Przełączalny odczyt	0,001 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,004 mm
grubość obudowy	33 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 54
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
nacisk pomiarowy	0,65–1,15 N
Seria	DIALTRONIC
Ø korpusu	59,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr	10 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs Bluetooth®
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434276-25>