

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HBT130, Rozmiar / liczba: 160608/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2576 160608/50
GTIN	4067263094203
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 5,5 mm
posuw $f$	0,3 - 0,5 mm/obr,
zawartość	250220 HBT130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 120 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MR
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HBT130

250220 HBT130