



Szlifierki kątowe, Typ: 7222916023



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kąтова FEIN Ø 125 mm.

- **Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.**
- **Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.**
- **Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).**
- **Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.**

w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

Opis techniczny

układ czuwakowy	nie
długość przewodu	4 m
pobór mocy	1700 W
cechy szczególne	Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

Karta danych

oznaczenie producenta	CG17-125INOX
maks. Ø tarczy	125 mm
Układ łagodnego rozruchu	tak
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	2,4 kg
Napięcie w sieci	230 V
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
częstotliwość sieciowa	50 Hz
maksymalna prędkość obrotowa	2200 - 7500 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	5 m/s ²
maks. głębokość cięcia	35 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe