

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB7130-2, Rozmiar /
liczba: 160612/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2574 160612/50
GTIN	4067263094128
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5,5 mm
zawartość	250336 HB7130-2
posuw f	0,35 - 0,45 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160612
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160612 Gatunek HB7130-2

250336 HB7130-2