

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HBT130, Rozmiar / liczba: 160608/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2576 160608/30
GTIN	4067263094197
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 120 mm/min
zawartość	250220 HBT130
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	30
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MR
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HBT130

250220 HBT130