

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 150612/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2577 150612/30
GTIN	4067263094319
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250764 HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3,75 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150612
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150612 Gatunek HB7130-2

250764 HB7130-2