

Pas ściągający, 2-częściowy, z grzechotką i hakiem, długość: 6 m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086220 6
GTIN	4049924500063
Klasa artykułu	08Z

Opis**Wykonanie:**

bardzo mocne i odporne na rozciąganie pasy z włókna poliestrowego, trwale powlekane poliuretanem (wg EN 12195-2). Solidne, łatwe w obsłudze napinacze zapadkowe i haki odporne na korozję.

Zastosowanie:

Do **ustalania, mocowania i łączenia** elementów w warsztacie i podczas transportu.

wskazówka:

Pasy ściągające nie są oznaczane kolorami. Kolory mogą się różnić.

szerokość pasa: 35 mm

siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN): 180 daN

maksymalna siła mocowania LC: 1000 daN

Opis techniczny

norma	EN12195-2
maksymalna siła mocowania LC	1000 daN
siła wstępnego mocowania ręcznego (50 daN)	180 daN
szerokość pasa	35 mm
długość	6 m