

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 150608/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2579 150608/30
GTIN	4067263094395
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,75 mm
zawartość	250784 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150608 Gatunek HBT130

250784 HBT130