

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 150604/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2579 150604/50
GTIN	4067263094388
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 3,75 mm
zawartość	250783 HBT130
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150604
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150604 Gatunek HBT130

250783 HBT130