

**HOLEX**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 110404/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2579 110404/30
GTIN	4067263094333
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,75 mm
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250780 HBT130
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DNMG 110404 Gatunek HBT130

250780 HBT130