

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna DNMG, HBT130, Rozmiar /
liczba: 150608/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2582 150608/50
GTIN	4067263094449
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
zawartość	250786 HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 120 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,75 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150608
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MR
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150608 Gatunek HBT130

250786 HBT130