

Garant GRIDLINE

**Wózki montażowe ESD do szuflad, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 685/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

Szafa narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. Wózki montażowe 30 × 28G z 2 łożyskowanymi, **przewodzącymi** kołami stałymi i 2 skrętnymi o Ø 125 mm, koła skrętne z hamulcem. Z krawędzią zabezpieczającą po 4 stronach. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Do wyposażenia z szufladami 26×24G nr 972455.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakierowanie proszkowe ESD. wskazówka:**

- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**
- **Uziemienie przez kółka.**

**Opis techniczny**

wysokość	685 mm
Uziemienie	Uziemienie przez koła
Obudowa otwarta na górze	nie

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość użytkowa	400 mm
Ø koła	125 mm
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
Nośność maksymalna	600 kg
głębokość	700 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
z podwyższoną krawędzią	tak
Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych	Wszystkie części z tworzyw sztucznych
szerokość	750 mm
masa	55 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	400 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Wózek montażowy

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------