

Garant GRIDLINE

Wózki montażowe ESD do szuflad, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 985/0**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 972447 985/0 |
| GTIN | 4067263124993 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis**Wykonanie:**

Szafa narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. Wózki montażowe 30 × 28G z 2 łożyskowanymi, **przewodzącymi** kołami stałymi i 2 skrętnymi o Ø 125 mm, koła skrętne z hamulcem. Z krawędzią zabezpieczającą po 4 stronach. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Do wyposażenia z szufladami 26×24G nr 972455.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakierowanie proszkowe ESD**.

wskazówka:

- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**
- **Uziemienie przez kółka.**

Opis techniczny

| | |
|--|-----|
| zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), | tak |
| Obudowa otwarta na górze | nie |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Ø koła | 125 mm |
| Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych | Wszystkie części z tworzyw sztucznych |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 700 mm |
| Nośność maksymalna | 600 kg |
| wysokość | 985 mm |
| szerokość | 750 mm |
| Uziemienie | Uziemienie przez koła |
| masa | 65 kg |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| z podwyższoną krawędzią | tak |
| wysokość użytkowa | 700 mm |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 |
| głębokość | 700 mm |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD |
| Atrybut nazwy produktu | 26x24G |
| Rodzaj produktu | Wózek montażowy |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
|---|-------------|