

**Garant****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna KNUX, HB7130-2,  
Rozmiar / liczba: 160405R/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2583 160405R/30
GTIN	4067263094470
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

liczba sztuk	30
posuw f	0,25 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	85 - 210 mm/min
zawartość	251030 HB7130-2
głębokość skrawania $a_p$	0,35 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX160405
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

**Akcesoria**

KNUX 160405R Gatunek HB7130-2	251030 HB7130-2
-------------------------------	-----------------

