

Garant GRIDLINE

Obudowa szafy narzędziowej ESD do szuflad, 26×24G, wysokość: 1250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972450 1250
GTIN	4067263126249
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy narzędziowej o wymiarach 30×28G, **przewodząca ładunki elektrostatyczne** zgodnie z DIN EN 61340-5-1, pasująca do szuflad 26×24G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Odpowiednie szuflady zob. nr 972454.

Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

- **Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.**
- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

Opis techniczny

szerokość	750 mm
masa	50 kg

Karta danych

głębokość w G	28
Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych	Wszystkie części z tworzyw sztucznych
szerokość w G	30
Kabel uziemiający ESD w komplecie	tak
Nośność maksymalna	4000 kg
głębokość	700 mm
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbiorzenia	tak
wysokość	1250 mm
Uziemienie	Przyłącze uziemienia na obudowie
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/972450-1250>