

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 160404/30****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2591 160404/30 |
| GTIN | 4067263094852 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| posuw f | 0,2 - 0,3 mm/obr, |
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 2,5 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 135 mm/min |
| liczba sztuk | 30 |
| zawartość | 251828 HBT130 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG160404 |
| Gatunek | HBT130 |
| Łamacz wiórów | MM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Akcesoria

VNMG 160404 Gatunek HBT130

251828 HBT130