

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 09T304/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2628 09T304/30
GTIN	4067263095576
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	30
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 3,25 mm
zawartość	260762 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT09T304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

SC.T 09T304 Gatunek HB7020

260762 HB7020