

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 16T308/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2632 16T308/30
GTIN	4067263095774
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	260988 HB7020
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T308
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

TCMT 16T308 Gatunek HB7020

260988 HB7020