



Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2636 110304/30
GTIN	4067263095859
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,25 - 1,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Zawartość	261224 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT110304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG2636-110304/30>