



Zestawy wiertel udarowych z HM, Liczba wiertel: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789021 10
GTIN	4058546414849
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

- 2 ostrza. 3 specjalne zęby napędowe Power Breaker MS2 generują mikropęknięcia w materiale przeznaczonym do wiercenia, co przyspiesza postęp wiercenia i usuwanie materiału. Wysokiej jakości ostrze z węgla spiekane ze złączem lutowanym o szczególnie dużej wytrzymałości zapewnia dużą trwałość również w zbrojonym betonie. Dzięki linii śrubowej na wzmocnionym rdzeniu (KVS) drgania są tłumione; energia uderzeń jest przenoszona bezpośrednio na wierzchołek wiertła.

W kasecie z tworzywa sztucznego kompatybilnej z PACKOUT.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789000: po 1 szt. rozm. 5; 5; 6; 6 długość 110 mm; rozm. 6; 6; 8; 8; 10; 12 długość 160 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

Akcesoria

Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 10X160 mm	789000 10X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 12X160 mm	789000 12X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 5X110 mm	789000 5X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 6X110 mm	789000 6X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 6X160 mm	789000 6X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 8X160 mm	789000 8X160