

**Garant****Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9215, szerokość skrawania W:  
8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273296 8
GTIN	4067263126706
Klasa artykułu	21H

**Opis****Zastosowanie:**

Do opravek mieczowych nr 273551 – 273558.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	8 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HU9215
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	110 m/min	P

## Karta danych

Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	100 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		