

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 160404/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2636 160404/50
GTIN	4067263095880
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	261232 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VB.T 160404 Gatunek HB7020

261232 HB7020