

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT, HBT020,  
Rozmiar / liczba: 160408/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2639 160408/50
GTIN	4067263095965
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261259 HBT020
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2,5 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160408
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VBMT 160408 Gatunek HBT020

261259 HBT020