

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT020,  
Rozmiar / liczba: 110304/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2643 110304/50
GTIN	4067263096047
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 1,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261472 HBT020
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT110304
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VCMT 110304 Gatunek HBT020

261472 HBT020