

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCMT, Rozmiar / liczba: 120408/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2644 120408/30
GTIN	4067263096214
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
zawartość	260160 HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT120408
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 120408 Gatunek HB7130-2

260160 HB7130-2