

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 11T304/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2648 11T304/50
GTIN	4067263096504
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
zawartość	260462 HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 11T304 Gatunek HB7130-2

260462 HB7130-2