

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 11T304/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2651 11T304/50
GTIN	4067263096580
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
zawartość	260507 HBT130
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

DCMT 11T304 Gatunek HBT130

260507 HBT130