

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 11T304/30**



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2651 11T304/30 |
| GTIN | 4067263096573 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| zawartość | 260507 HBT130 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 135 mm/min |
| posuw f | 0,2 - 0,3 mm/obr, |
| liczba sztuk | 30 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT11T304 |
| Gatunek | HBT130 |
| Łamacz wiórów | MM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Akcesoria

DCMT 11T304 Gatunek HBT130

260507 HBT130