

Garant

Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU 7310, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 2,2/50

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Oprawki miedzowe nr 273552 – 273558 i 273562 – 273570.

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	±0,1 mm
posuw f	0,07 mm/obr,
liczba sztuk	50
promień naroża R	0,2 mm
zawartość	273310 2,2
Gatunek	HU 7310
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	300 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	230 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Płytki do przecinania wersja neutralna, szerokość skrawania W 2,2 mm

273310 2,2