

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 11T302/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2651 11T302/30
GTIN	4067263096559
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260503 HBT130
głębokość skrawania a_p	0,15 - 2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T302
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DCMT 11T302 Gatunek HBT130

260503 HBT130