


Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 09T308/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2652 09T308/50
GTIN	4067263096641
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,25 mm
zawartość	260763 HB7130-2
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT09T308
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

SCMT 09T308 Gatunek HB7130-2

260763 HB7130-2